

Průmyslový minichladič oleje, TCO



Průmyslové chladiče oleje poskytují přesnost a spolehlivost v robustní modulární konstrukci. Vysoká přesnost chlazení zvyšuje kvalitu výroby, což přináší konzistentnější a špičkové výsledky. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů, včetně vnitřní a venkovní instalace pro maximální flexibilitu umístění. Průmyslový chladič má ekologický design s vysoce výkonnými součástmi.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Hermetický kompresor.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Svařovaný pájený výparník z nerezového plechu.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TC008	900W	1100W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a
TC012	1600W	1900W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a
TC019	2200W	2550W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a
TC031	3000W	3450W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a
TC041	3900W	4450W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ohledně konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte