


Vnitřní dveře, UID



Na povrch skříně lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

VLASTNOSTI

Popis: Pro ovladace, měřicí přístroje, lampy atd. Dveře lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání. Zámková oboustranná 3 mm vložka. Vzdálenost mezi UID a dvermi skříně: 48 mm.

Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem

Povrch: RAL 7035.

Ochrana: IP 20.

Dodávka: 1 kus s montážním vybavením

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPECIFIKACE

Materiál:	Glass Fiber Reinforced Polymer
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth Matte

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Rychlé odeslání
UID5050	500mm	500mm	Ne
UID5075	500mm	750mm	Ne
UID10050	1000mm	500mm	Ne
UID7550	750mm	500mm	Ne
UID7575	750mm	750mm	Ne
UID10075	1000mm	750mm	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte