


Velké skřínky ABS, OABP



Rada svorkovnic ABS, OABP, se stupněm krytí IP 66, 67, lze zvětšit hloubku. Je běžně k dispozici v různých velikostech. Při použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší součásti. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Díky tomu se rada OABP skvele hodí do náročného prostředí.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE UKCA

GOST

IP

VLASTNOSTI

Popis: Skřínky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitřní použití. Nízká odolnost vůči UV záření.

Materiál: Telo: ABS. Obyčejný kryt: ABS. Průhledný kryt: polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skřínky.

Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.

Horlavost: UL94 HB.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPECIFIKACE

Materiál:	ABS
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Cover Style	Maximální montážní hloubka	Hmotnost
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.1kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.5kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.1kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE