


Velká polykarbonátová skříňka, OPCP



Rada polykarbonátových svorkovnic, OPCP, se stupněm krytí IP 66, 67, lze zvětšit hloubku. Je běžně k dispozici v různých velikostech. Při použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší součásti. Rada OPCP se hodí do vnitřního i venkovního prostředí a díky větší odolnosti vůči UV záření také do míst vystavených přímému slunci. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE UKCA

GOST

IP

VLASTNOSTI

Popis: Polykarbonátová skříňka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití. Vysoká odolnost vůči UV záření. Samozhášecí.

Materiál: Polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skřínky.

Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.

Horlavost: UL746C 5V.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115


SPECIFIKACE

Barva:	Light Gray
Materiál:	Polycarbonate
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Cover Style	Maximální montážní hloubka	Hmotnost
OPCP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.3kg
OPCP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.3kg
OPCP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.7kg
OPCP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.7kg
OPCP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2kg
OPCP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	2.1kg
OPCP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	2.2kg
OPCP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.7kg
OPCP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.5kg
OPCP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.6kg
OPCP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4.5kg
OPCP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.5kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE