


ABS svorkovnice střední velikosti, SABP



Malá svorkovnice ABS, SABP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Díky tomu se rada SABP skvěle hodí do náročného prostředí.

PRŮMYSLVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

IP

VLASTNOSTI

Popis: Skřínky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitřní použití Nízká odolnost vůči UV záření.

Materiál: Telo: ABS. Obyčejný kryt: ABS. Průhledný kryt: polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skřínky.

Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.

Horlavost: UL94 HB.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPECIFIKACE

Materiál:	ABS
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Maximální montážní hloubka	Hmotnost	Rychlé odeslání
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Ne
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	Ne
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	Ne
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Ne
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	Ne
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	Ne
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	Ne
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	Ne
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	Ne
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	Ne
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	Ne
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	Ne
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	Ne
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	Ne
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Ne
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	Ne

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Maximální montážní hloubka	Hmotnost	Rychlé odeslání
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	Ne
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Ne
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	Ne
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Ne
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	Ne
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	Ne
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	Ne
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Ne
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Svorkovnici s polykarbonátovým pruhledným krytem můžete objednat, když v čísle položky místo GE zadáte TE. Svorkovnici z polykarbonátu můžete objednat, když v čísle položky místo SABP zadáte SPCP.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE