


Prumyslová počítačová skríň z mekké oceli, MCM



Volne stojící skřín z mekké oceli, MCM, je předem nakonfigurovaná s integrovaným příslušenstvím pro snadnější montáž průmyslových součástí a periferních zařízení. Pro usnadnění dodání ji ze objednat pomocí jednoho čísla položky s veškerým příslušným příslušenstvím.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

EAC

GOST

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Ocelový plech, 1.5 mm. Horní a bocní zákryty: Ocelový plech, 1.35 mm. Dvere: Ocelový plech, 2 mm. Spodní příruba: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm otvorovým rastrem podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších kanálů.

Dveře: Montáž pomocí dvou pantů na dveře Horní dveře s bezpečnostním sklem Pozorovací plocha pro 14" až 21" monitor
Dva zámky C21323 pro horní dveře a espanoletový dvoubodový zamykací systém se standardním oboustranným 3 mm
zámkem pro spodní dveře.

Zadní dvířka: Primontované pomocí pantu umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování. Espanoletový čtyřbodový zamykací systém se standardním oboustranným 3 mm zámkem.

Klávesnicový panel: Klávesnicový panel s vertikálnym otváraním Posuvná podložka myši pro praváky i leváky. Maximální rozmery klávesnice: 470 x 190 x 45 mm. Zámek C21323.

Spodní desky: Skládá se ze tří nebo čtyř kusu ($D > 600$).

Povrch: Dvoutónový povrch Strukturovaný práškový lak RAL 7035 dveří, bočních panelu, horního panelu a rámu.
Strukturovaný práškový lak RAL 7015 bočních panelu klávesnice a horního krytu dveří monitoru Další volitelná barevná

provedení.

Vlastnosti: Speciální provedení horního panelu a bočních panelu pro zabezpečení před krádeží. Všechny panely jsou přístupné pouze, když jsou dveře odemceny. Na horní kryt lze zakomponovat název vaší společnosti (volitelné).

Ochrana: IP 44 | IK 10. S otevřeným držákem klávesnice odpovídajícím stupni bezpečnosti IP 30.

Požadavky na montáž: Je nutné přidat police pro příslušenství.

Dodávka: Rám s nasazenými zadními dvermi, boční zákryty, horní panel, dveře monitoru, panel klávesnice, spodní příruby a police monitoru se svorkami pro upevnění monitoru. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skříň se dodává na paletě odpovídající šířce skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.


SPECIFIKACE

Tloušťka dveří:	2mm
Barva:	Light Grey
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost	Rychlé odeslání
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg	Ne
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg	Ne

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE