

Kombinovatelná skříň s jednokřídlými dvermi verze z mekké oceli, MCS



Rada kombinovatelných volně stojících skříní s jednokřídlými dvermi z mekké oceli, MCS, se stupněm krytí IP 55, je ihned k dispozici v mnoha různých velikostech. Tato rada skříní je ideální pro celou řadu různých použití. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a bocní zákryty: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanálování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších kanálů.

Dvere: Primontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm otvorovým rastrem.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere. Verze RD je dodávána s zadními dveřmi místo zadního panelu.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodový táhlový mechanismus Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní uzáver: 3 mm Doppelbart. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Skládají se ze tří nebo čtyř (D>600) dílů.

Montážní deska: Dvojíte zahnutá, do skříně se ukládá zasunutím. Hloubkově uzpusobitelná po 25 mm pomocí konzolí MPD02. Dodávána vne zabalené skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Trída IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k radové instalaci. Pro samostatnou instalaci přidejte boční zákryty.

Dodávka: Rám s osazenými dvermi, zadní panel, vrchní panel, spodní desky, montážní deska (u verze PER5 není přibalena) a rám dverí. U skříní o šířce 400 mm není přibalena montážní deska, spodní desky a rám dverí. U skříní o výšce 2200 mm obsahuje dodávka dva na hloubku usazené CMB profily. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.

SPECIFIKACE

Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	2mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear Door Included
MCS14065R5		1400mm	600mm	500mm	Yes	No
MCS14085R5		1400mm	800mm	500mm	Yes	No
MCS16065R5		1600mm	600mm	500mm	Yes	No
MCS16085R5		1600mm	800mm	500mm	Yes	No
MCS16065PER5	MCS16065PER5	1600mm	600mm	500mm	No	No
MCS16085PER5	MCS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	No	No
MCS12065PER5		1200mm	600mm	500mm	No	No
MCS12065R5		1200mm	600mm	500mm	Yes	No
MCS12085PER5		1200mm	800mm	500mm	No	No
MCS12085R5		1200mm	800mm	500mm	Yes	No
MCS14085PER5	MCS14085PER5	1400mm	800mm	500mm	No	No
MCS180610PER5		1800mm	600mm	1000mm	No	No
MCS180610PERDR5		1800mm	600mm	1000mm	No	Yes
MCS180610R5		1800mm	600mm	1000mm	Yes	No
MCS180610RDR5		1800mm	600mm	1000mm	Yes	Yes

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear DoorIncluded
MCS180810PER5		1800mm	800mm	1000mm	No	No
MCS180810PERDR5		1800mm	800mm	1000mm	No	Yes
MCS180810R5		1800mm	800mm	1000mm	Yes	No
MCS180810RDR5		1800mm	800mm	1000mm	Yes	Yes
MCS200610PER5		2000mm	600mm	1000mm	No	No
MCS200610PERDR5		2000mm	600mm	1000mm	No	Yes
MCS200610R5		2000mm	600mm	1000mm	Yes	No
MCS200610RDR5		2000mm	600mm	1000mm	Yes	Yes
MCS200810PER5	MCS200810PER5	2000mm	800mm	1000mm	No	No
MCS200810R5	MCS200810R5	2000mm	800mm	1000mm	Yes	No
MCS220610PER5		2200mm	600mm	1000mm	No	No
MCS220610PERDR5		2200mm	600mm	1000mm	No	Yes
MCS220610R5		2200mm	600mm	1000mm	Yes	No
MCS220610RDR5		2200mm	600mm	1000mm	Yes	Yes
MCS220810PER5	MCS220810PER5	2200mm	800mm	1000mm	No	No

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear DoorIncluded
MCS220810PERDR5		2200mm	800mm	1000mm	No	Yes
MCS220810R5	MCS220810R5	2200mm	800mm	1000mm	Yes	No
MCS220810RDR5		2200mm	800mm	1000mm	Yes	Yes
MCS18044R5		1800mm	400mm	400mm	No	No
MCS18045R5		1800mm	400mm	500mm	No	No
MCS18046R5		1800mm	400mm	600mm	No	No
MCS18055PER5		1800mm	500mm	500mm	No	No
MCS18055R5		1800mm	500mm	500mm	Yes	No
MCS18064PER5		1800mm	600mm	400mm	No	No
MCS18064R5		1800mm	600mm	400mm	Yes	No
MCS18065PER5		1800mm	600mm	500mm	No	No
MCS18065R5		1800mm	600mm	500mm	Yes	No
MCS18066PER5		1800mm	600mm	600mm	No	No
MCS18066R5		1800mm	600mm	600mm	Yes	No
MCS18084PER5		1800mm	800mm	400mm	No	No
MCS18084R5		1800mm	800mm	400mm	Yes	No
MCS18085PER5		1800mm	800mm	500mm	No	No
MCS18085R5		1800mm	800mm	500mm	Yes	No
MCS18086PER5		1800mm	800mm	600mm	No	No

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear DoorIncluded
MCS18086R5		1800mm	800mm	600mm	Yes	No
MCS18104PER5		1800mm	1000mm	400mm	No	No
MCS18104R5		1800mm	1000mm	400mm	Yes	No
MCS18105PER5		1800mm	1000mm	500mm	No	No
MCS18105R5		1800mm	1000mm	500mm	Yes	No
MCS18106PER5		1800mm	1000mm	600mm	No	No
MCS18106R5		1800mm	1000mm	600mm	Yes	No
MCS20044R5		2000mm	400mm	400mm	No	No
MCS20045R5		2000mm	400mm	500mm	No	No
MCS20046R5		2000mm	400mm	600mm	No	No
MCS20048R5		2000mm	400mm	800mm	No	No
MCS20055PER5		2000mm	500mm	500mm	No	No
MCS20055R5		2000mm	500mm	500mm	Yes	No
MCS20064PER5		2000mm	600mm	400mm	No	No
MCS20064R5		2000mm	600mm	400mm	Yes	No
MCS20065PER5		2000mm	600mm	500mm	No	No
MCS20065R5		2000mm	600mm	500mm	Yes	No
MCS20066PER5		2000mm	600mm	600mm	No	No
MCS20066R5		2000mm	600mm	600mm	Yes	No
MCS20068PER5		2000mm	600mm	800mm	No	No


Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear DoorIncluded
MCS20068PERDR5		2000mm	600mm	800mm	No	Yes
MCS20068R5		2000mm	600mm	800mm	Yes	No
MCS20068RDR5		2000mm	600mm	800mm	Yes	Yes
MCS200810PERDR5	MCS200810PERDR5	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes
MCS200810RDR5		2000mm	800mm	1000mm	Yes	Yes
MCS20084PER5		2000mm	800mm	400mm	No	No
MCS20084R5		2000mm	800mm	400mm	Yes	No
MCS20085PER5		2000mm	800mm	500mm	No	No
MCS20085R5		2000mm	800mm	500mm	Yes	No
MCS20086PER5		2000mm	800mm	600mm	No	No
MCS20086PERDR5		2000mm	800mm	600mm	No	Yes
MCS20086R5		2000mm	800mm	600mm	Yes	No
MCS20086RDR5		2000mm	800mm	600mm	Yes	Yes
MCS20088PER5		2000mm	800mm	800mm	No	No
MCS20088PERDR5		2000mm	800mm	800mm	No	Yes
MCS20088R5		2000mm	800mm	800mm	Yes	No
MCS20088RDR5		2000mm	800mm	800mm	Yes	Yes
MCS20104PER5		2000mm	1000mm	400mm	No	No

Katalogové číslo	Article Number	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Rear DoorIncluded
MCS20104R5		2000mm	1000mm	400mm	Yes	No
MCS20105PER5		2000mm	1000mm	500mm	No	No
MCS20105R5		2000mm	1000mm	500mm	Yes	No
MCS20106PER5		2000mm	1000mm	600mm	No	No
MCS20106R5		2000mm	1000mm	600mm	Yes	No
MCS20108PER5		2000mm	1000mm	800mm	No	No
MCS20108PERD R5		2000mm	1000mm	800mm	No	Yes
MCS20108R5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	No
MCS20108RDR5		2000mm	1000mm	800mm	Yes	Yes
MCS22066PER5	MCS22066PER5	2200mm	600mm	600mm	No	No
MCS22066R5	MCS22066R5	2200mm	600mm	600mm	Yes	No
MCS22068PER5	MCS22068PER5	2200mm	600mm	800mm	No	No
MCS22068R5	MCS22068R5	2200mm	600mm	800mm	Yes	No
MCS22086PER5	MCS22086PER5	2200mm	800mm	600mm	No	No
MCS22086R5	MCS22086R5	2200mm	800mm	600mm	Yes	No
MCS22088PER5		2200mm	800mm	800mm	No	No
MCS22088R5		2200mm	800mm	800mm	Yes	No
MCS14065PER5	MCS14065PER5	1400mm	600mm	500mm	No	No

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE