

Kombinovatelná verze z nerezové oceli skřín s jedněmi dvermi, MCSS



Kombinovatelné volně stojící skříně z nerezové oceli s jedněmi dvermi, MCSS, stupněm krytí IP 55, jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tyto skříně se hodí téměř do každého prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Rám: 1.5 mm. Dveře: 2 mm. Zadní, horní a boční zákryty 1.5 mm. Podlahové plechy: 1.5 mm, nerezová ocel. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.

Konstrukce: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanálování podle normy DIN 43660.

Dveře: Primontované pomocí čtyř pantů umožňujících pravé i levé otevírání. Včetně rámu dveří s 25 mm roztečí kanálování.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dveře.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Střešní zákryt: Odnímatelný.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranná 3 mm vložka. Standardní vložky, válcové vložky, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.

Spodní desky: Jednodílný spodní zákryt se litým polyuretanovým tesněním pro co největší tesnost.

Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02. Montážní panel je dodáván připevněný z vnější strany balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Splňuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená ke kombinované montáži. Bocní zákryty pro samostatnou montáž.

Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, horním panelem, spodním zákrytem, montážním panelem a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříne, aby nebylo nutné odstranění. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.


SPECIFIKACE

Body Thickness: 1.5mm
Tloušťka dveří: 2mm
Povrchová úprava: Leštěná

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Rychlé odeslání
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Ne
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Stainless Steel 316	Ne
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Ne
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Stainless Steel 316	Ne
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304	Ne
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316	Ne
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Ne
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Stainless Steel 316	Ne
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Ne
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Stainless Steel 316	Ne
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 304	Ne
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 316	Ne

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE