


Montážní zařízení, WO60



Držák pro zákryt sbernic.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: K montáži zákrytové části, pro třípólový sbernicový systém, k užití se zákrytovou částí 01025.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Rozměry: 9 × 196 × 32 mm.

Množství v balení: 10 kusu.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
01026	32mm	9mm	196mm	Plast	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE