


19palcové montážní profily částečné výšky, CIPP



Tyto částečné profily s nastavitelnou výškou a hloubkou umožňují instalaci 19" zařízení tak, aby byl možný přístup ke komponentám instalovaným na montážní desce uvnitř skříně.

VLASTNOSTI

Popis: Montážní profily 19" částečné výšky pro montáž zařízení o rozměrech 482.6 mm (19") na všech stranách. Hloubkové nastavení v kroku po 25 mm pomocí nasazovacích profilu CLPK.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.

Množství v balení: 2 ks s montážním příslušenstvím.

Požadavky na montáž: Pro použití s konzolami CIC ve skříních o šířce 800 mm.

SPECIFIKACE

Tloušťka: 2mm
Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Rack Units	Enclosure Material	Rychlé odeslání
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Ocelový Plech	Ne
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Ocelový Plech	Ne
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Ocelový Plech	Ne
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Ocelový Plech	Ne
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Ocelový Plech	Ne
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Ocelový Plech	Ne
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Ocelový Plech	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE