

## Montážní lišty, CP

Tuto montážní lištu lze přiráznout na požadovanou délku; jde o ideální řešení pro montáž pomocí posuvných matic.



### VLASTNOSTI

Popis: Instalací profil s rastrem otvoru 25 mm a bez. V kombinaci s posuvnými maticemi GLM umožňuje snadnou montáž komponent.

Materiál: Galvanizovaná ocel

Množství v balení: 10 x 2 m.

## SPECIFIKACE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Tloušťka:</b>         | 1.5mm         |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Pozinkovaný   |
| <b>Materiál:</b>         | Ocelový Plech |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Holes Included | Rychlé odeslání |
|------------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|
| CP1020H          | 10mm  | 20mm  | 2000mm  | Yes            | Ne              |
| CP1020U          | 10mm  | 20mm  | 2000mm  | No             | Ne              |
| CP2020H          | 20mm  | 20mm  | 2000mm  | Yes            | Ne              |
| CP2020U          | 20mm  | 20mm  | 2000mm  | No             | Ne              |
| CP2040H          | 20mm  | 40mm  | 2000mm  | Yes            | Ne              |
| CP2040U          | 20mm  | 40mm  | 2000mm  | No             | Ne              |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**