


Jednodílné pulty z měkké oceli, MPG



Kompaktní pult z měkké oceli, MPG, se stupněm krytí IP 55/56 je ihned k dispozici. Je vybaven zavěšeným deskovým panelem a jeho ergonomické provedení umožňuje snadnou instalaci a přístup k příslušenství HMI. Také zvětšuje dostupný montážní prostor. Jako alternativu lze použít horní panely z nerezové oceli, když je pult vystaven působení chemikálií atd.

PRŮMYSLVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Tělo a dveře: Měkká ocel, 1,5 mm. Zadní panel: Měkká ocel, 1,5 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1,2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2,5 mm.

Tělo: Skládané se švovými sváry. Konstrukce pultu zahrnuje základnu vytvářející mezeru mezi podlahou a spodní částí dveří. Funguje jako integrovaný podstavec.

Dveře a panely: Povrch s jedním ohybem s namontovanými panty umožňujícími pravé i levé otvírání dveří. Horizontální úhel 12°. Zapuštěné panty na horním okraji umožňují otevírací úhel 90°. Panel drží otevřený samočinný mechanický stojan. Dvoukřídlé dveře na jednotkách se základnou o šířce 1200 a 1600 mm.

Montážní deska: Standardní montážní deska v jednotce základny.

Zámek: Oboustranné 3mm zámky pro horní panel. Pro základnu dva oboustranné 3mm zámky.

Otvor pro kabely: Spodní otvor pro kabely. Spodní desky pro vedení kabelů jsou dodávány standardně.

Uzemnění: Závitové čepy M8 na těle, dveřích, horním panelu a zadním panelu.

Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.

Ochrana: Jednokřídlé dveře: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dvoukřídlé dveře: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Obsah dodávky: Montážní deska a vhodné matice a podložky pro uzemnění. Pult je dodáván na dřevěné paletě.

SPECIFIKACE

Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	1.5mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka	Hmotnost
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Dvoukřídlé dveře mají pouze pulty o šířce 1200 a 1600 mm.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE