


PE/N sbernicový nosic, WO60

Jednopolový sbernicový držák pro širokou škálu velikostí sbernic.



VLASTNOSTI

Popis: PE/N nosic. Montovatelný individuálně. Snadné N-PE připojení.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovité izolované napětí U_i : 1000 V.

Jmenovité prepetové napětí U_{imp} : 6 kV.

Zkratová odolnost: 14 kA (max 400 mm mezery mezi nosníky).

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
01356	20mm	65mm	50mm	Plast, Ocel	Smooth	Light Gray
01601	20mm	164mm	50mm	Plast, Ocel	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE