


Plastová zátka pro vyrovnávání tlaku, EDA



Zátka pro vyrovnávání tlaku slouží k vyrovnávání tlaku, který vzniká v důsledku rozdílu teplot uvnitř skříně a ve vnějším prostředí a ke snížení nebezpečí proniknutí tlaku do skříně.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE UKCA

CE UKCA

VLASTNOSTI

Popis: Vyrovnává tlak s vysokým krytím IP. Uvnitř skříně může při extrémních teplotních výkyvech docházet k rozdílu tlaku. Když k tomu dojde, vzniká nebezpečí pronikání prachu a vlhkosti do skříně. I při mírně zvýšeném tlaku vypouští vodotěsná membrána uvnitř zátky vzduch a vlhkost. Opacným směrem propouští do skříně pouze suchý vzduch. Kování se závitem M40x1,5 s maticí, doporučený utahovací moment 5 Nm (max. 10 Nm). Pro optimální vyrovnávání tlaku doporučujeme používat dvě zařízení na opacných stranách směrem k horní části skříně. Propustnost vzduchu 1200 l/h při tlakovém rozdílu minimálně 70 barů.

Materiál: Plast. Tesnění NRB.

Provozní teplota: -35 °C až +70 °C.

Potřebné opracování: Kulatý otvor o průměru 40,5 mm. Hloubka ve skříně přibližně 16 mm.

Ochrana: IP 66 / IP X9K.

Schválení: CE.

Povrch: Svetle šedá.

Množství v balení: 1 kus.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
EDA40	37mm	60mm	60mm	Plast, Rubber	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE