


Dvoudverové modulové polyesterové skříně, UDP-DD



Modulární nástenné polyesterové skříně, UCP, se stupněm krytí IP 65, běžně k dispozici v různých velikostech. Lze kombinovat několik skříní a zvětšit tak šířku nebo hloubku, aby bylo možné například uložit velké součásti a udržovat interní komunikaci. Tato sada skříní se hodí pro venkovní instalaci i v případě vystavení přímému slunečnímu světlu. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

GOST

CE

VLASTNOSTI

Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem.

Telo: Modulární profil se zadní fixací. Přímé upevnění na stenu nebo pomocí konzol upevněných na stenu na sloup pomocí EPF nebo k podlaze pomocí podstavce UPP nebo UAF a UMPS na základne DIN. Ve skříních s dvojitými dveřmi je utěsnění zajištěno neoprenovým těsněním.

Dveře: Zapuštěné dveře s nebo bez okna a otevíráním 100°. U větších velikostí je dodáván závesný systém pro snazší zavírání.

Zámek: Predmontovaná klika vhodná pro všechny typy polovložkových zámků (standardní hloubka 40 mm). Pet zamykacích bodů (u skříní o hloubce 500 mm tři body).

Teplotná odolnost: -25 °C až 70 °C při nepřetržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).

Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolační napětí $U_i = 1000 \text{ V}$.

Ochrana: Splňuje IP 65 pro dvoudverové skříně. Mechanická odolnost IK 10.

Schválení: CE, GOST. Pro další schválení, prosím, kontaktujte prodejní oddělení nVent HOFFMAN.

Povrch: RAL 7035, předbarvený surový materiál.

Dodávka: Skřín s dvermi, fixacími šrouby pro montážní panel a konzoly pro upevnení na stenu (Zámková vložka není součástí balení).


SPECIFIKACE

Barva:	Light Gray
Materiál:	Polyester
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Door Quantity	Hmotnost	Rychlé odeslání
UDP125100	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	Ne
UDP100102	1000mm	1000mm	320mm	2	39kg	Ne
UDP125102	1250mm	1000mm	320mm	2	45kg	Ne
UDP100125	1000mm	1250mm	320mm	2	41kg	Ne
UDP75125	750mm	1250mm	320mm	2	38kg	Ne

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE