


Polyesterové skříny, MGRP



Polyesterové svorkovnice, MGRP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Rada MGRP je díky vysoké rezistenci vůči korozi i UV světlu vhodná pro vnitřní i vnější prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

VLASTNOSTI

Popis: Polyesterová krabice. Vhodná pro použití venku, UV rezistentní podle UL746 C.

Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknom.

Tesnění: Standardní dodávka s polyuretanovým tesněním Silikonové, neoprenové a EPDM tesnění dostupné na požádání.

Tepelná odolnost: -40 až +100 °C se standardním polyuretanovým tesněním; -60 až +130 °C se silikonovým tesněním; -35 až +100 °C s tesněním EPDM; -30 až +80 °C s neoprenovým tesněním.

Horlavost: UL94 V-0.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 08, 07 pro MGRP08080xGE.

Povrch: RAL 7000.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddelení.

Dodávka: Telo, kryt a šrouby krytu. Šrouby krytu vyrobeny z nerezové oceli.

Poznámka: Montážní deska, GMP a panty, HHI jsou dostupné separátne.

SPECIFIKACE

Materiál:	Polyester
Kód barvy:	RAL 7000
Povrchová úprava:	Smooth
Barva:	Squirrel Gray

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE