

## Profilové polocylnrické vložky, LSSU



Zámkové vložky a válce lze do otočné kliky namontovat nezávisle; to znamená, že lze vytvořit mnoho kombinací. Tím se snižuje potřebný počet klik.

### VLASTNOSTI

---

Popis: Profilové polocylnrické vložky Používají se u otočných klik UDH.

Dodávka: 1 kus.

## SPECIFIKACE

**Povrchová úprava:** Plated

**Materiál:** Ocel

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Rychlé odeslání |
|------------------|-------|-------|---------|-----------------|
| LSSU523          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU524          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU526          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU527          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU528          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU529          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU530          | 33mm  | 16mm  | 40mm    | Ne              |
| LSSU521          | 33mm  | 17mm  | 41mm    | Ne              |
| LSSU5212132E     | 33mm  | 17mm  | 41mm    | Ne              |
| LSSU5213121E     | 33mm  | 17mm  | 41mm    | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Další čísla klícu k dispozici na vyžádání.

Andre nøglenumre leveres på forespørgsel.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**