

ProLine Gland Plate



Adjustable Gland Plates are used to seal the bottom of the ProLine frame. Solid, vented and shielded Gland Plates are available. Solid and filtered gland plates include covers that are gasketed to maintain Type 12 enclosure requirements. All installation hardware is included. Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

VLASTNOSTI

Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed.

Solid Gland Plate: the Solid Gland Plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. The gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable foam-gasketed plates that permit cable entry. The plate can be rotated 180 degrees for front or rear cable entry.

EMC Gland Plate: This gland plate can be used with subpanels or rack angles. Gland plate consists of a base mounting surface and two adjustable gland plates (both have a conductive coating) with conductive fabric-over-foam gasket for cable entry.

Filtered (Vented) Gland Plate: Filtered Gland Plate is used only in conjunction with Vented Plinth Base Covers. The plate can be used with all ProLine subpanels or rack angles. It consists of a mounting base, three adjustable plates for cable entry, a filter and filter retaining rails. Manufactured from 16 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Replacement filters available. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

All hardware included

SPECIFIKACE

Tloušťka: 1.9mm
Barva: Light Gray
Kód barvy: RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Materiál	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
PGP66	Ocelový Plech	600mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV66	Ocelový Plech	600mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV68	Ocelový Plech	600mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP68	Ocelový Plech	600mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV85	Ocelový Plech	800mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP85	Ocelový Plech	800mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV88	Ocelový Plech	800mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP88	Ocelový Plech	800mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV64	Ocelový Plech	600mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP64	Ocelový Plech	600mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV86	Ocelový Plech	800mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP86	Ocelový Plech	800mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP105	Ocelový Plech	1000mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV106	Ocelový Plech	1000mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP106	Ocelový Plech	1000mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV108	Ocelový Plech	1000mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP108	Ocelový Plech	1000mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne

Katalogové číslo	Materiál	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
PGP84	Ocelový Plech	800mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV65	Ocelový Plech	600mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP65	Ocelový Plech	600mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV76	Ocelový Plech	700mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP78	Ocelový Plech	700mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV78	Ocelový Plech	700mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV89	Ocelový Plech	800mm	900mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP89	Ocelový Plech	800mm	900mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP79	Ocelový Plech	700mm	900mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP104	Ocelový Plech	1000mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP105AHF	Ocelový Plech	1000mm	500mm	Pozinkovaný	Ne
PGP108AHF	Ocelový Plech	1000mm	800mm	Pozinkovaný	Ne
PGP124	Ocelový Plech	1200mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP125	Ocelový Plech	1200mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP126	Ocelový Plech	1200mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP128	Ocelový Plech	1200mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP164	Ocelový Plech	1600mm	400mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP165	Ocelový Plech	1600mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP166	Ocelový Plech	1600mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP168	Ocelový Plech	1600mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne

Katalogové číslo	Materiál	Fits Frame Width	Fits Frame Depth	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
PGP185	Ocelový Plech	1800mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP186	Ocelový Plech	1800mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP188	Ocelový Plech	1800mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP45	Ocelový Plech	400mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP46	Ocelový Plech	400mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGP64AHF	Ocelový Plech	600mm	400mm	Pozinkovaný	Ne
PGP65AHF	Ocelový Plech	600mm	500mm	Pozinkovaný	Ne
PGP66AHF	Ocelový Plech	600mm	600mm	Pozinkovaný	Ne
PGP68AHF	Ocelový Plech	600mm	800mm	Pozinkovaný	Ne
PGP78AHF	Ocelový Plech	700mm	800mm	Pozinkovaný	Ne
PGP79AHF	Ocelový Plech	700mm	900mm	Pozinkovaný	Ne
PGP88AHF	Ocelový Plech	800mm	800mm	Pozinkovaný	Ne
PGP89AHF	Ocelový Plech	800mm	900mm	Pozinkovaný	Ne
PGPV125	Ocelový Plech	1200mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV126	Ocelový Plech	1200mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV128	Ocelový Plech	1200mm	800mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV165	Ocelový Plech	1600mm	500mm	Strukturovaný Práškový	Ne
PGPV166	Ocelový Plech	1600mm	600mm	Strukturovaný Práškový	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE