


Stropní ventilátorová jednotka, RFU



Tento stropní filtrační ventilátor, RFU, se stupnem krytí IP 33 nebo 54, určený pro montáž na strop skříně, umožňuje snadnou instalaci nasazením. Díky tomu nezabírá žádné místo na dveřích. Do skříně nevniká voda ani prach, což eliminuje poruchy komponent a následné prostoje. Spolehlivý motor filtračního ventilátoru zajišťuje konstantní ventilaci v každé skříni, na níž je ventilátor instalován.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Stropní ventilátorová jednotka pro montáž shora na skřín, která zajišťuje nucenou ventilaci. Jednotka umožňuje snadnou instalaci pomocí nasazovacího systému a potřebný výrez je stejný pro všechny hodnoty prouku vzduchu.

Materiál: Lakovaná ocel a termoplastový výlisek (ABS-FR), samozhášecí, UL94V0.

Teplotní rozsah: -15 °C až +55 °C.

Typ připojení: Svorkovnice.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: Jedna stropní ventilátorová jednotka.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

SPECIFIKACE

Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1						
Katalogové číslo	Free Airflow	Výška	Šířka	Hloubka	Cutout Size	Nominální napětí
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

(1) Hodnoty v tabulce platí pro kombinaci RFU + EFA500-700R5.

(1) Værdien i tabellen bruges til kombinationen mellem RFU + EFA500-700R5.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE