


# Sekční profil pro vstup kabelu, SCE



Nasazovací profil je předem osazen tesněním, které utesní prázdný prostor kolem kabelu vedených mezi spodními deskami a zajišťuje tak predepsaný stupeň krytí skříně.

## VLASTNOSTI

Popis: Pro tesnění vstupu kabelu mezi deskami průchodek. Tesní prostor kolem kabelu a vyplňuje mezery, čímž zabranuje vnikání prachu. Penové tesnění je předem osazeno na sekčním profilu, který lze snadno upevnit na spodní desky pomocí nasazovacích úchytu. Alternativa k sadě tesnění spodní desky BG01.

Materiál: Profil z extrudovaného PVC. Tesnění: lepicí pena o průřezu 30 x 25 mm.

Množství v balení: 1 sada obsahuje 2 nasazovací profily s penovým tesněním.

## SPECIFIKACE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Tloušťka:</b>         | 1.2mm        |
| <b>Barva:</b>            | Black        |
| <b>Materiál:</b>         | PVC          |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Smooth Matte |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka  | Hloubka | Enclosure Material | For Mounting         | Rychlé odeslání |
|------------------|-------|--------|---------|--------------------|----------------------|-----------------|
| SCE1200          | 30mm  | 1200mm | 20mm    | PVC                | In Depth             | Ne              |
| SCE1200R         | 30mm  | 1200mm | 20mm    | PVC                | In Rearmost Position | Ne              |
| SCE1000          | 30mm  | 1000mm | 20mm    | PVC                | In Depth             | Ne              |
| SCE600           | 30mm  | 600mm  | 20mm    | PVC                | In Depth             | Ne              |
| SCE800           | 30mm  | 800mm  | 20mm    | PVC                | In Depth             | Ne              |
| SCE1000R         | 30mm  | 1000mm | 20mm    | PVC                | In Rearmost Position | Ne              |
| SCE600R          | 30mm  | 600mm  | 20mm    | PVC                | In Rearmost Position | Ne              |
| SCE800R          | 30mm  | 800mm  | 20mm    | PVC                | In Rearmost Position | Ne              |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**