

Hliníkové bocní zákryty, SPMA



Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.

VLASTNOSTI

Popis: Snadná montáž, kterou zvládne jeden clovek Utesнено pomocí protlacovaného jednodílného polyuretanového tesnění a namontováno pomocí šroubu.

Materiál: Hliník AlMg3.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035, 100% polyester.

Ochrana: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.

Množství v balení: 2 dvojité bocní zákryty s montážním příslušenstvím.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	2mm
Materiál:	Hliník
Barva:	Light Gray
Povrchová úprava:	Mill
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Rychlé odeslání
SPMA2006	2000mm	600mm	18mm	Hliník	Free-Standing	Ne
SPMA1806	1800mm	600mm	18mm	Hliník	Free-Standing	Ne
SPMA1606	1600mm	600mm	18mm	Hliník	Free-Standing	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte