

Bocní zákryty | Stojící skříne, PCUP



Pomocí těchto panelů se uzavírá dodatečný prostor vytvořený nastavovacím rámem, aby se udržel stupeň krytí a omezil přístup k dodatečnému prostoru.

VLASTNOSTI

Popis: Pro zakrytí boku spodního rámu kabeláže PCU. Upevnění pomocí 4 šroubů.

Materiál: Ocelový plech, 1,35 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.35mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Rychlé odeslání
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Ocelový Plech	Ne
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Ocelový Plech	Ne
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Ocelový Plech	Ne
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Ocelový Plech	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE