


Bocní zákryty, SPME



Bocní panely uzavírají boky jednoduchých nebo zapuštěných skříní EMC a chrání nainstalované elektrické zařízení před vlivy prostředí a personál před zraněním.

VLASTNOSTI

Popis: Pro zakrytí boku skříní MCSE. Vybaveno vodivým tesněním poskytujícím ochranu EMC/IP.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnější straně.

Ochrana: IP 54 | TYPE 12.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením

For covering the sides of the MCSE enclosures

Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection

Two panels with mounting accessories

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.5mm
Barva:	Light Gray
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035
Materiál:	Ocel

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Rychlé odeslání
SPME2008R5	2000mm	800mm	12mm	Galvanizovaná Ocel	Free-Standing	Ne
SPME2006R5	2000mm	600mm	12mm	Galvanizovaná Ocel	Free-Standing	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.
Øvrige størrelser leveres på forespørgsel.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE