

Bocní díly podstavce | Nástenné skříne, PA



Bocní panely soklu uzavírají v případě potřeby prostor pod skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Bocní kryty pro podstavec P, vyztužený zahnutými okraji.

Materiál: Ocel 1,5 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 2 díly pro výšku 100 mm a 4 díly pro výšku 200 mm

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.5mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7022
Barva:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Compatible Enclosure Depth	Enclosure Material	Produktová řada
PA1026	100mm	114mm	21mm	260mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
PA1030	100mm	154mm	21mm	300mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
PA2026	200mm	114mm	21mm	260mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
PA2030	200mm	154mm	21mm	300mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
PA1040	100mm	254mm	21mm	400mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
PA2040	200mm	254mm	21mm	400mm	Ocelový Plech	Wall Mounted

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE