

Jednodverové skříně z nerezové oceli, ASR



Nástenné jednodverové skříně z nerezové oceli, ASR, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Tyto skříně se skvěle hodí například pro potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl a pro téměř všechna další prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo: 1.5 mm. Dveře pro AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm pro skříně o výšce nebo šířce 600 mm nebo větší. Dveře pro AISI 316L: 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Telo: Ohýbané a svarené. Pro usnadnění instalace je na každém zadním rohu skříně laserem vyznačeno místo pro přesné vyvrtání der a připevnění AWS konzol pro montáž na zed.

Dveře: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchové montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Utesnění je zajištěno vstrikovaným polyuretanovým tesněním. Pro AISI 316L je utesnění zajištěno vstrikovaným silikonovým tesněním. Privarené vnitřní M6 cepty, pro montáž přídavných dvěrních profilu MMDP.

Zámek: Uzpusobený dvoubitový 3mm zámek zamak nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skříně. Tříbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skříně. Zámek z nerezové oceli a další verze jsou dostupné jako příslušenství.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněny na tlakové privarených cepech M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Kabelový vstup: Pro maximální tesnění a čisté linie nejsou ve standardu otvory pro příruby.

Ochrana: Splňuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Povrch: Broušená nerezová ocel 400.

Dodávka: Skřín s dveřmi, montážní deskou, plastovým dvoubitovým 3mm klíčem a montážním příslušenstvím. Kovový klíč pro výšky 1000 mm a více.

Další informace: Ve venkovním prostředí, kde hrozí riziko srážek doporučujeme použít strechu proti dešti. V prostředí, kde dochází k rychlým změnám teplot, je potřeba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v části Řízení teploty společnosti nVent HOFFMAN.

SPECIFIKACE

Body Thickness: 1.5mm

Povrchová úprava: Leštěná

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Maximální montážní hloubka	Rychlé odeslání
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Stainless Steel 304	132mm	Ne
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Stainless Steel 316	132mm	Ne
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Maximální montážní hloubka	Rychlé odeslání
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	192mm	Ne
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Stainless Steel 316	192mm	Ne
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Materiál	Maximální montážní hloubka	Rychlé odeslání
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	282mm	Ne
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Stainless Steel 316	282mm	Ne
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	382mm	Ne
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Stainless Steel 316	382mm	Ne
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 316	382mm	Ne
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	382mm	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 1000 mm a vyšší skříně mají espanoletový tříbodový zámek, nebo 3 zámky,

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE