


Malé světlo do skříne, TL



Energeticky i cenově efektivní skříňové LED světlo, které může být umístěno do libovolné skříne. Užitečné při potřebě provedení údržby.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE

EAC

VLASTNOSTI

Dodávka: 1 světlo s 1.75m napájecím kabelem, jeden propojovací kabel 140 mm dlouhý k vzájemnému propojení světel, plus montážní materiál.

Barva světla: 4000 K (neutrální bílá).

Pripojení: Prívod, dvoupólový. Propojovací kabel, dvoupólový.

Typ lampy: LED.

Provozní teplota: -5 °C ... +45 °C.

Provozní napětí: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.

Popis: Energeticky úsporný a nákladově efektivní systém světla montovaný pomocí šroubu, nebo dodávané lepicí pásky. Výkon umožňuje jednotlivá světla spojit přiloženým sériovým kabelem, a to až do maximálního výkonu 100W.

Schválení: CE, EAC.

Materiál: Telo polykarbonátové, koncové záslepky ABS, Ochranný zákryt PMMA.

SPECIFIKACE

Materiál:	Polycarbonate; ABS
Barva:	Light Gray
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Voltage Rating	Frequency	Maximální spotřeba energie
TL4001-4W	277mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	4W min
TL4001-9W	538mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	9W min

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE