


Malá polykarbonátová svorkovnice, DPCP



Polykarbonátové svorkovnice, DPCP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Rada DPCP se hodí do vnitřního i venkovního prostředí a díky větší odolnosti vůči UV záření také do míst vystavených přímému slunci. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE
UKCA
GOST
IP

VLASTNOSTI

Popis: Polykarbonátová skříňka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití Vysoká odolnost vůči UV záření. Samozhášecí.

Materiál: Polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skříňky.

Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.

Horlavost: UL746C 5V.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu jsou z nerezové oceli, montážní šrouby a krytky z polyamidu.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFIKACE

Barva:	Light Gray
Materiál:	Polycarbonate
Kód barvy:	RAL 7035
Povrchová úprava:	Smooth

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Maximální montážní hloubka	Hmotnost	Rychlé odeslání
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Ne
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Ne
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	Ne
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	Ne
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	Ne
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	Ne
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	Ne
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	Ne
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	Ne
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	Ne
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	Ne
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Ne
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Ne
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	Ne
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	Ne
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	Ne


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Maximální montážní hloubka	Hmotnost	Rychlé odeslání
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	Ne
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	Ne
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	Ne
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	Ne
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	Ne
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	Ne
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	Ne
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Ne
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	Ne
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	Ne
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	Ne
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	Ne
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	Ne
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	Ne
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	Ne
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	Ne
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	Ne
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Svorkovnici s pruhledným krytem můžete objednat, když v čísle položky místo GE zadáte TE.

Bemærk: Klemkasse med gennemsigtig dæksel kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummer.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE