

Standardní příruby, AF



Tesnicí plát lze snadno opracovat tak, aby přesně odpovídal požadavkům.

VLASTNOSTI

Popis: Standardní příruba pro vedení kabelu.

Materiál: Ocelový plech 1,4 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus.

SPECIFIKACE

Výška:	1mm
Tloušťka:	1.4mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Šířka	Hloubka	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width	Gland Plate Opening Depth	Enclosure Material
AF00SR5	142mm	88mm	0S	110mm	56mm	Ocelový Plech
AF01R5	242mm	128mm	1	210mm	96mm	Ocelový Plech
AF01SR5	242mm	88mm	1S	210mm	56mm	Ocelový Plech
AF02R5	342mm	128mm	2	310mm	96mm	Ocelový Plech
AF02SR5	342mm	88mm	2S	310mm	56mm	Ocelový Plech
AF03R5	442mm	128mm	3	410mm	96mm	Ocelový Plech
AF03SR5	442mm	88mm	3S	410mm	56mm	Ocelový Plech
AF04R5	542mm	128mm	4	510mm	96mm	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE