

Otocný rám podpera konstrukce, SFSU



Tato konstrukce zajišťuje pevnější podepření těžkých zařízení instalovaných na otocném rámu a v případě vibrací způsobených okolním prostředím nabízí větší tuhost.

VLASTNOSTI

Popis: Dodatečné podepření a vyrovnání tlaku při velkém zatížení kostry.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm

Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením

Požadavky na montáž: V případě otocného rámu plné výšky lze doplnit SFMP a dosáhnout tak podepření ve větší hloubce a snadného vedení kabelu. Montuje se přímo na zadní stranu otocného rámu nebo na montážní desku otocného rámu SFMP

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Tloušťka
SFSU02	66mm	57mm	135mm	Ocelový Plech	Pozinkovaná Ocel	2mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte