

Otocný rám montáž uprostřed, ESFM



Otocný rám pro 19" zařízení, který poskytuje další prostor pro montáž zařízení a po otevření umožňuje přístup k instalovaným komponentám a zařízením zezadu. Dále poskytuje dodatečný prostor pro kabeláž a zvětšuje využitelnou hloubku pro montáž zařízení na otocný rám.

VLASTNOSTI

Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Pro použití v ocelových kombinovatelných skříních. Panty pro obzvláště hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro těžká zařízení. Pozinkované svislé 19" profily pro přímé uzemnění instalovaných komponent. Zcela volný přístup do otvoru skříně lze zajistit pomocí standardních 180° pantu. K montáži použijte příčné nosné lišty ESFB. Hloubkovou oporu a snadné vedení kabelu zajišťuje hloubková montážní deska SFMP. Hloubkové nastavení v kroku po 12.5 mm.

Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zařízením.

Zámek: Dvoubodový rozvorový systém 3 mm (k dispozici i další varianty zamykání).

Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tloušťky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 otocný rám s panty 180°.

Požadavky na montáž: ESFM pro ocelové kombinovatelné skříně o šířce 800 mm a 1000 mm. Pro montáž do ocelové radové skříně nutno doplnit ESFB.

SPECIFIKACE

- Tloušťka:

3mm
- Materiál:

Ocelový Plech
- Povrchová úprava:

Pozinkovaná Ocel

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Rack Units	Enclosure Material	Rychlé odeslání
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Ocelový Plech	Ne
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Ocelový Plech	Ne
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Ocelový Plech	Ne
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Ocelový Plech	Ne
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Ocelový Plech	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE