

## Otocný rám montáž na strane, ESFS



Otocný rám pro 19" zařízení, který poskytuje další prostor pro montáž zařízení a po otevření umožňuje přístup k instalovaným komponentám a zařízením zezadu. Dále poskytuje dodatečný prostor na strane zamykání 19" profilu a optimalizuje tak využitelnou hloubku pro montáž zařízení na otocný rám.

### VLASTNOSTI

Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožňuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skříních. Panty pro obzvláště hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro těžká zařízení. Pozinkované svislé 19" profily pro přímé uzemnění instalovaných komponent. Standardně osazeno 130° panty. Zcela volný přístup do otvoru skříně lze zajistit pomocí 180° pantu ESFH180. K montáži použijte příčné nosné lišty ESFB. Hloubkovou oporu a snadné vedení kabelu zajišťuje hloubková montážní deska SFMP. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.

Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zařízením.

Zámek: Dvoubodový rozvorový systém 3 mm (k dispozici i další varianty zamykání).

Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tloušťky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 otocný rám s panty.

Požadavky na montáž: ESFS pro ocelové radové skříně o šířce 800 mm, 1000 mm. Pro montáž do ocelové radové skříně nutno doplnit ESFB.

## SPECIFIKACE

**Tloušťka:** 3mm  
**Materiál:** Ocelový Plech  
**Povrchová úprava:** Pozinkovaná Ocel

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Rack Units | Enclosure Material | Rychlé odeslání |
|------------------|--------|-------|---------|------------|--------------------|-----------------|
| ESFS368          | 1800mm | 694mm | 80mm    | 36U        | Ocelový Plech      | Ne              |
| ESFS318          | 1600mm | 694mm | 80mm    | 31U        | Ocelový Plech      | Ne              |
| ESFS408          | 2000mm | 694mm | 80mm    | 40U        | Ocelový Plech      | Ne              |
| ESFS458          | 2200mm | 694mm | 80mm    | 45U        | Ocelový Plech      | Ne              |
| ESFS278          | 1400mm | 694mm | 80mm    | 27U        | Ocelový Plech      | Ne              |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**