

NH pojistkový odpínac, NH switch disconnector with fuses



Mikrospínac umožňuje bezpečné prepínání nezávislé na operátorovi.

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový NH pojistkový odpínac. S multifunkčním madlem (mechanismus prepínání zámku). Pripojení dole.

Jmenovité napětí: 690 V.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: IEC, VDE, DNV GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
33500	200mm	106mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth
33510	286mm	184mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE