


Odpínac, WO60



Pružinový odpínac bez pojistek.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

IEC

VDE

DNV-GL

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový odpínac. S multifunkčním madlem (mechanismus prepínání zámku). Pripojení dole.

Jmenovité napětí: 690 V.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 26.7 W.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
33540	200mm	106mm	176mm	Plast, Ocel	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE