

Skrínky z oceli, STB



Svorkovnice z mekké oceli, STB, se stupnem krytí IP 66. Jsou běžne k dispozici v různých velikostech. Rada STB se skvele hodí do náročného vnitřního prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součásti a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Ocel 1,2 mm.

Telo: Skládané se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8,5 mm pro upevnění na stěnu Čtyři cepy M6x13 pro upevnění na spodní profily / montážní desku.

Tesnění: Tesnost zajišťuje vstrikované jednosložkové polyuretanové tesnění.

Uzemnění: Zemnicí svorníky M8x18 v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu, fixační šrouby, krytky a zemnicí vybavení

SPECIFIKACE

Body Thickness:	1.2mm
Tloušťka dveří:	1.2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1


Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost	Rychlé odeslání
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg	Ne
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg	Ne
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg	Ne
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg	Ne
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg	Ne
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg	Ne
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg	Ne
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg	Ne
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg	Ne
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg	Ne
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg	Ne
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg	Ne
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg	Ne
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg	Ne
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg	Ne

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Hmotnost	Rychlé odeslání
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg	Ne
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg	Ne
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg	Ne
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg	Ne
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg	Ne
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg	Ne

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Panel sold separately.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE