


Termostat, ETR200



Nastavitelný termostat, ETR200, který slouží k regulaci instalovaných zařízení v libovolné skříni; má kontakt NO (normálně rozpojený) nebo NC (normálně spojený). Regulovaným zařízením může být filtrační nebo topný ventilátor, který se zapíná a vypíná při teplotě nastavené uživatelem. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Produkt nabízí velkou flexibilitu, protože chlazení i topení lze regulovat dvěma různými typy kontaktu instalovanými na stejném termostatu.

PRŮMYSLVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Termostat s prepínacím kontaktem pro regulaci zařízení všech typu, tj. pro topení i chlazení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0

Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 3 °K a tolerance spínacího bodu ±3 °K.

Spínaný proud: Kontakt NC, 100–250 V AC, 10(2) A. Kontakt NO, 100–250 V AC, 5(2) A, pouze pro napájení 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž.

Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.

Životnost: > 100 000 cyklu.

Pripojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -40 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
ETR200	60mm	37mm	53mm	Plast	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE