

Univerzální sbernicový nosník, W060



Sbernicový držák umožňující vytvoření bezpečného a k užívání snadného systému se 60mm prostorem mezi sbernicovými systémy.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

GL

DNV-GL

VLASTNOSTI

Popis: Univerzální sbernicový tří-/čtyřpólový nosič s vnitřními otvory pro šrouby, dodáváno s koncovou záslepkou.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.

Jmenovité izolované napětí U_i : 1000 V.

Jmenovité prepetové napětí U_{imp} : 8 kV.

Schválení: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál
01485	20mm	242mm	51mm	Plast, Ocel	IEC General Accessories	Plast, Ocel
01495	20mm	191mm	50mm	Plast, Ocel	IEC General Accessories	Plast, Ocel

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE