


Univerzální přípojková svorka, W060



Svorky pro připojení kulatých vodičů k plochým sběrnicím, 1,5 mm² až 120 mm².

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

DNV-GL

VLASTNOSTI

Popis: Univerzální vodičová svorka s integrovanou úchytnou pružinou, úchytným svíracím šroubem a otevřeným svorkovým prostorem.

Jmenovité napětí: 690 V.

Schválení: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

SPECIFIKACE

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Plated

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Typ připojení	Maximální proud	Množství v balení
01068	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE