

Vetrací ventilátor, DFN



Tento ventilátor s vysokým průtokem, který lze instalovat uvnitř skříně nebo na skřín, umožňuje chlazení skříně v postupných krocích.

VLASTNOSTI

Popis: Dve verze vetracího ventilátoru: DFN01 pro montáž na povrch zespodu, DFN02 pro montáž shora, přičemž proud vzduchu míří vždy vzhůru. K dispozici je pomocný kontakt pro připojení termostatu.

Napětí: 220–240 VAC.

Proudení vzduchu: 160 m³/h.

Výkon vetráčku: 19 W

Množství v balení: 1 sada s chránicí prstu a fixačními šrouby.

Poznámka: Pro snadné připojení použijte sadu pro zapojení DFN61.

SPECIFIKACE

Barva:	Black Gray
Materiál:	Plast
Povrchová úprava:	Smooth Matte

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Mounting	Nominální napětí	Průtok vzduchu
DFN02	119mm	119mm	42mm	Top	220V	160m³/h
DFN01	119mm	119mm	42mm	Inside	220V	160m³/h

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nepoužité vetrací otvory lze uzavřít krycími deskami DFC.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE