

## Vertikální montážní profily, AVB



Tyto montážní profily nabízí dodatečné možnosti montáže a tím větší flexibilitu pro montování příslušenství a elektrických součástí.

### VLASTNOSTI

Popis: Urcené k montáži výkyvných rámu v plné a částečné výšce. SFBV se montuje přímo k AVB. Vybavené 25mm roztečí kanálování. Pro montážní účely lze použít klecové matice CNM. Nasazuje se do otvoru pantu v předním rámu skříne. Nutné opracování skříne z nerezové oceli.

Materiál: Galvanizovaná ocel, 2 mm

Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením

## SPECIFIKACE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Tloušťka:</b>         | 2mm           |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Pozinkovaný   |
| <b>Materiál:</b>         | Ocelový Plech |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Enclosure Material | Rychlé odeslání |
|------------------|--------|-------|---------|--------------------|-----------------|
| AVB1000          | 1000mm | 86mm  | 21mm    | Ocelový Plech      | Ne              |
| AVB1400          | 1400mm | 86mm  | 21mm    | Ocelový Plech      | Ne              |
| AVB0600          | 600mm  | 86mm  | 21mm    | Ocelový Plech      | Ne              |
| AVB1200          | 1200mm | 86mm  | 21mm    | Ocelový Plech      | Ne              |
| AVB0800          | 800mm  | 86mm  | 21mm    | Ocelový Plech      | Ne              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nevhodné pro AFS.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE