

Hliníková nástěnná skříň s jednokřídlými dveřmi, WAS



Nástěnné hliníkové skříně s jednokřídlými dveřmi, WAS, se stupněm krytí IP 66 jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů. Řada WAS je ideální pro použití v oblastech s vystavením korozi nebo s nepříznivými okolními podmínkami.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Hliník AlMg3. Tělo: 2 mm. Dveře: 2,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Tělo: Skládané se švovými sváry. Čtyři čepy M8x13 pro upevnění na spodní profil / montážní desku. Pro usnadnění instalace jsou v každém zadním rohu skříně laserem označena místa, kde je třeba vyvrtat otvory pro upevnění na nástěnné držáky AWS.

Dveře: Montáž na povrch s otevíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se zajišťovacím kolíkem. Levé nebo pravé otevírání. Vnitřní navařené čepy M6 pro montáž profilů dveří MMDP, viz dodávka. Těsnost zajišťuje lité polyuretanové těsnění.

Splňuje normu IP66 | IK 08

Zámek: Speciální oboustranný 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° pohyblivostí a antivibračním mechanismem. Dva zámky pro skříně o výšce 600 až 800 mm. Espaňoletové třibodové zamykání pro skříně o výšce 1000 mm a více. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní deska vertikálně označena v 10mm intervalech. Nahoře a dole jsou otvory usnadňující uchycení kabelů. Upevnění na přivařené čepy M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji. Při použití příslušenství AMG lze polohu montážní desky nastavit do libovolné hloubky.

Kabelové vstupy: V zájmu maximálního těsnění nejsou standardně dodávány žádné otvory pro vstup kabelů.

Uzemnění: Zemnicí kolíky M8x18 mm v těle a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.

Obsah dodávky: Skříň s dveřmi a montážní deskou, plastový oboustranný 3mm klíč a montážní příslušenství. Kovový klíč pro modely o výšce 1000 mm a vyšší. Zemnicí vybavení.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Body Thickness	Barva	Kód barvy
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Light Gray	RAL 7035
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2mm	Light Gray	RAL 7035

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE