

# Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.

## VLASTNOSTI

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Materiál | Diameter (Ø) | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Width (W) | Height 1 (H1) |
|------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| RBWS2468         | Graphite | 58 mm        | 159 mm        | 114 mm        | 76 mm     | 273mm         |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Height 2 (H2) |
|------------------|---------------|
| RBWS2468         | 102mm         |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU


RBWS2468 pouring basins require one RBW350 and one RBW734 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Contact nVent LENTON for assistance in sleeve selection.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE