


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



VLASTNOSTI

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	22 mm	#7		75 mm
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	25 mm	#8	25M	75 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	28 mm	#9	30M	75 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	30 mm			75 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	32 mm	#10		95 mm
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	36 mm	#11	35M	95 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	50 mm			95 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Barva
EL22CFF	153880	18 mm	Blue
EL25CFF	153890	18 mm	Red
EL28CFF	153900	18 mm	Black
EL30CFF	153910	18 mm	White
EL32CFF	153920	18 mm	Yellow
EL36CFF	153925	18 mm	Blue
EL40CFF	153930	18 mm	Green
EL50CFF	154980	18 mm	Black

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE