

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



VLASTNOSTI

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)
EL10CPPS	153600	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	10 mm	#3		17 mm
EL12CPPS	153610	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	12 mm	#4	10M	17 mm
EL14CPPS	153620	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	14 mm			22 mm
EL16CPPS	153630	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	16 mm	#5	15M	22 mm


Katalogové číslo	Article Number	Material	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter (Ø)
EL18CPPS	153640	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	18 mm			27 mm
EL20CPPS	153650	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	20 mm	#6	20M	27 mm
EL22CPPS	153660	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	22 mm	#7		33 mm
EL25CPPS	153670	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	25 mm	#8	25M	33 mm
EL28CPPS	153680	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	28 mm	#9	30M	37 mm
EL30CPPS	153690	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	30 mm			37 mm
EL32CPPS	153700	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	32 mm	#10		42 mm
EL40CPPS	153710	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	40 mm			52 mm
EL50TCPPS	154970	High Density Polyethylene (HDPE), Ocel	50 mm			64 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Barva
EL10CPPS	153600	15 mm	Yellow
EL12CPPS	153610	15 mm	Red
EL14CPPS	153620	15 mm	Green
EL16CPPS	153630	15 mm	Black
EL18CPPS	153640	15 mm	White

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Barva
EL20CPPS	153650	15 mm	Yellow
EL22CPPS	153660	18 mm	Blue
EL25CPPS	153670	18 mm	Red
EL28CPPS	153680	18 mm	Black
EL30CPPS	153690	18 mm	White
EL32CPPS	153700	18 mm	Yellow
EL40CPPS	153710	18 mm	Green
EL50TCPPS	154970	18 mm	Black

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE