

Drive Pin



Drive pins transfer forces between the wedge pins and the piston of the pin driver.

VLASTNOSTI

Stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

SPECIFIKACE

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
ML516	145840	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
ML515	145830	12 mm	#4	10M	22 mm	13 mm
ML517	145850	20 mm	#6	20M	22 mm	15 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Unit Weight
ML516	145840	25 mm	10 mm	0.05 kg

Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Unit Weight
ML515	145830	30 mm	10 mm	0.05 kg
ML517	145850	20 mm	10 mm	0.07 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE