


# Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°



90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

## VLASTNOSTI

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

## SPECIFIKACE

**Materiál:** Graphite

Table 1/1

| Katalogové číslo | Diameter (Ø) | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Width (W) | Height 1 (H1) | Height 2 (H2) |
|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| RB TSA9040X      | 38 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9735X      | 38 mm        | 248 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 89mm          |
| RB TSA6040F      | 64 mm        | 152 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9740A      | 41 mm        | 248 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA7040J      | 76 mm        | 179 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9040C      | 48 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |

| Katalogové číslo | Diameter (Ø) | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Width (W) | Height 1 (H1) | Height 2 (H2) |
|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| RB TSA9740C      | 48 mm        | 248 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSA9040D      | 54 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB15045D     | 54 mm        | 381 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 114mm         |
| RB TSB12040E     | 57 mm        | 305 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 102mm         |
| RB TSA9040F      | 64 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB12042F     | 64 mm        | 305 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 108mm         |
| RB TSA9040J      | 76 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB13545J     | 76 mm        | 342 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 114mm         |
| RB TSA9040M      | 95 mm        | 229 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 140mm         | 102mm         |
| RB TSB12050M     | 95 mm        | 305 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 127mm         |
| RB TSB15045M     | 95 mm        | 381 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 114mm         |
| RB TSB18550M     | 95 mm        | 470 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 152mm         | 127mm         |
| RB TSC18550M     | 95 mm        | 470 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 179mm         | 127mm         |
| RB TSC26050M     | 95 mm        | 660 mm        | 76 mm         | 76 mm     | 179mm         | 127mm         |


## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

RB TSA pouring basins require one RBW341 pouring basin frame. RB TSB and RB TSC pouring basins require one RBW341 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE