

# nVent LENTON Interlok Standard Grout-Fill Coupler, Plain



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

## SPECIFIKACE

**Materiál:** Cast Iron

**Povrchová úprava:** Plain

**Packaging:** Standard

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Diameter 1 (Ø1) | Diameter 2 (Ø2) |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|

|       |        |       |     |     |       |       |
|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| LK5   |        | 16 mm | #5  | 15M | 65 mm | 48 mm |
| LK16  |        | 16 mm | #5  | 15M | 59 mm | 41 mm |
| LK6   | 145580 | 20 mm | #6  | 20M | 65 mm | 48 mm |
| LK7   | 145585 | 22 mm | #7  |     | 65 mm | 48 mm |
| LK8   | 145590 | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK20  |        | 20 mm | #6  | 20M | 62 mm | 45 mm |
| LK9   | 145595 | 28 mm | #9  | 30M | 71 mm | 54 mm |
| LK25  |        | 25 mm | #8  | 25M | 68 mm | 51 mm |
| LK10  | 145600 | 32 mm | #10 |     | 76 mm | 59 mm |
| LK11  | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 80 mm | 62 mm |
| LK12  |        | 38 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |
| LK36  |        | 36 mm | #11 | 35M | 81 mm | 62 mm |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 94 mm | 70 mm |
| LK40  |        | 40 mm |     |     | 94 mm | 70 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Bar Depth (BD) | Unit Weight | Certifications                     |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| LK5              |                | 200 mm        | 156 mm        | 22mm           | 1.98 kg     |                                    |
| LK16             |                | 201 mm        | 168 mm        | 24mm           | 1.69 kg     | IAPMO®-UES,<br>LA City<br>Approval |
| LK6              | 145580         | 200 mm        | 156 mm        | 28mm           | 1.96 kg     | IAPMO®-UES,<br>LA City<br>Approval |


| Katalogové číslo | Article Number | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Bar Depth (BD) | Unit Weight | Certifications               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
| LK7              | 145585         | 200 mm        | 156 mm        | 32mm           | 1.94 kg     | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK8              | 145590         | 219 mm        | 178 mm        | 34mm           | 2.15 kg     | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK20             |                | 226 mm        | 178 mm        | 35mm           | 1.98 kg     | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK9              | 145595         | 248 mm        | 203 mm        | 38mm           | 2.44 kg     | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK25             |                | 228 mm        | 178 mm        | 40mm           | 2.26 kg     |                              |
| LK10             | 145600         | 275 mm        | 229 mm        | 40mm           | 2.84 kg     | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK11             | 145605         | 305 mm        | 251 mm        | 43mm           | 3.63 kg     | LA City Approval, IAPMO®-UES |
| LK12             |                | 386 mm        | 324 mm        | 44mm           | 7.14 kg     |                              |
| LK36             |                | 313 mm        | 251 mm        | 52mm           | 4.04 kg     |                              |
| LKT14            | 145611         | 386 mm        | 324 mm        | 56mm           | 7.26 kg     | IAPMO®-UES, LA City Approval |
| LK40             |                | 386 mm        | 324 mm        | 57mm           | 6.33 kg     |                              |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE