

T-Series Horizontal Transition Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

VLASTNOSTI

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPECIFIKACE

Povrchová úprava:	Plain
Sleeve:	Standard Length
Materiál:	Ocel
100% U.S. Domestic Content:	Yes

Table 1/2

Katalogové číslo	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Length 1 (L1)
RBT1418101HA	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	86 mm	67 mm	165 mm
RBT1114101HA	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	70 mm	52 mm	152 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Length 2 (L2)	Length 3 (L3)	Unit Weight
------------------	---------------	---------------	-------------

RBT1418101HA	76 mm	26mm	3.55 kg
RBT1114101HA	76 mm	26mm	2.19 kg


Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE