

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

KATALOGOVÉ ČÍSLO

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

VLASTNOSTI

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

VLASTNOSTI PRODUKTU

Product Type: Cabinet Door

Produktová řada: Varistar CP

Typ: Glass Door

Works With: Varistar CP

Locking Type: 3-Point Locking

Materiál: Ocel; Glass

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Barva: Black Grey

Kód barvy: RAL 7021

Rack Height: 38 U

Výška: 1800 mm

Šířka: 600 mm

Stupeň krytí: IP55

Complies With: IEC 61587-1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte