


Novastar 19" Panel/Slide Mount

Power Utilities



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Výška	Product Type
------------------	-------------	-------------------	-------	-----------	-------	--------------

27230-179	38 U	1	Black Grey	RAL 7021	1689.5 mm	Slide Mount
27230-176	20 U	1	Black Grey	RAL 7021	889.4 mm	Slide Mount
27230-174	12 U	1	Black Grey	RAL 7021	533.8 mm	Slide Mount
27230-180	43 U	1	Black Grey	RAL 7021	1911.75 mm	Slide Mount
27230-175	16 U	1	Black Grey	RAL 7021	711.6 mm	Slide Mount
27230-173	9 U	1	Black Grey	RAL 7021	400.45 mm	Slide Mount
27230-177	25 U	1	Black Grey	RAL 7021	1111.65 mm	Slide Mount
27230-178	34 U	1	Black Grey	RAL 7021	1511.7 mm	Slide Mount
27230-172	6 U	1	Black Grey	RAL 7021	267.1 mm	Slide Mount
27230-181	47 U	1	Black Grey	RAL 7021	2089.55 mm	Slide Mount

Table 2/2

Katalogové číslo	Balení
27230-179	Pair
27230-176	Pair
27230-174	Pair
27230-180	Pair
27230-175	Pair
27230-173	Pair
27230-177	Pair
27230-178	Pair

Katalogové číslo	Balení
27230-172	Pair
27230-181	Pair

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE