

# PBC Braided Power Shunt

## Power Utilities



### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | $\Delta T$ 30 K | $\Delta T$ 50 K | A     | B     | C    |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|
| PBC100X250       | 564000         | 349 A           | 462 A           | 35 mm | 40 mm | 7 mm |

Table 2/2


| Katalogové číslo | Article Number | 2 Bar Current Coefficient |
|------------------|----------------|---------------------------|
|------------------|----------------|---------------------------|

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PBC100X250 | 564000 | 1.72 |
|------------|--------|------|

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**